



Montavimo vadovas

„DEVILink“™ RS

Kambario jutiklis

www.DEVI.it

DEVI® 

„DEVlink™ RS“ yra baterijomis maitinamas **kambario termostatas**. Jis matuoja aplinkos temperatūrą ir leidžia reguliuoti šildymą



IP21



Venkite tiesioginio saulės poveikio „DEVlink™ RS“ termostatui




Montuokite 80–150 cm aukštyje



Montuokite daugiausiai 5–6 m nuo „living connect“



Montuokite mažiausiai 50 cm nuo langų ar durų, kurie dažnai darinėjami



Apsukite įrenginį



Švelniai paspausdami nykščiu galinę plokštę ir stumdami žemyn ją nuimkite



Galinę plokštę pritvirtinkite prie sienos



Uždėkite priekį švelniai įleisdami jį ant galinės plokštės





Apsauga nuo vagystės, užrakinta



„DEVlink™ RS“ prijungimas prie sistemos atliekamas per „DEVlink™ CC“. Daugiau informacijos pateikiama atskirose instrukcijose.



Ekranu informacija	
	Aplinkos temperatūra
	Grindų temperatūra
Trumpas žalias mirksėjimas	Neįtrauktas į tinklą
Greitas žalias mirksėjimas	Vyksta įtraukimas
Raudonas mirksėjimas +  5 sekundes	Įtraukti nepavyko
 ĮJUNGTA	Vyksta ryšio bandymas
Raudonas mirksėjimas +  5 sekundes	Ryšio bandymas nepavyko
 ĮJUNGTA + raudonas LED mirksi kas 2½ min.	Išsikrauna baterija
 ĮJUNGTA + raudonas LED mirksi kas 30 sekundžių	Kritinis baterijos išsekimo lygis
E5	Trumpas sujungimas grindų jutiklyje
E6	Grindų jutiklis prarastas
 ĮJUNGTA	„DEVllink™ CC“ apsauga nuo vagystės
 Mirksi	Apribota „DEVllink™ CC“

Techniniai duomenys	
Baterija	Šarminė 2 x AA, 1,5 V
Baterijos naudojimo trukmė	Iki 4–5 metų
Foninis apšvietimas	Žalias LED
Aplinkos temperatūra	Nuo 0 iki +40 °C
Baterijos stebėjimas	Termostatas turi integruotą jutiklį, kuris aptiks žemą ar kritinį baterijos lygį
Perdavimo dažnis	868,42 MHz
Perdavimo atstumas įprastuose pastatuose	Iki 30 m
Perdavimo galia	Daugiausiai 1 mW
IP klasė	21
Matmenys (mm)	75 x 75 x 24

Radio Equipment Directive

SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Aš, Danfoss A/S, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas DEVllink™ RS atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: **devi.danfoss.com**



DANFOSS UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Lietuva

Tel. 8-5 2105 740
Faks. 8-5 2335355
E-mail : danfoss@danfoss.lt
www.DEVI.lt

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. DEVI and the DEVI logo-type are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved
